

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT



0.55X Magnification



Stock **#88-603** ☒ En Stock



1



€2.180,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€2.180,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Longueur (mm):  
182.50

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":  
14.55mm

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":  
20.01mm

Filetage Filtre:

|                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| M58 x 0.75 (Female)                                                                   |
| <b>Diamètre Max. (mm):</b><br>62.0                                                    |
| <b>Poids (g):</b><br>629                                                              |
| <b>Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1":</b><br>29.11mm                         |
| <b>Ouverture Numérique NA, Côté Objet:</b><br>0.046                                   |
| <b>Numéro de Stock Equerre de Montage:</b><br><a href="#">#89-721</a> Sold Separately |
| <b>Distance de Flange (mm):</b><br>17.5                                               |
| <b>Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1,1":</b><br>25.61mm                       |
| <b>Nombre d'Éléments (Groupes):</b><br>10 (7)                                         |
| <b>Remarque:</b><br>CobaltTL                                                          |
| <b>Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8":</b><br>16.37mm                     |
| <b>Typical Telecentricity @ 588nm (°):</b><br><0.084                                  |
| <b>Typical Distortion @ 588nm (%):</b><br><0.087                                      |
| <b>Type:</b><br>Telecentric Lens                                                      |
| <b>Grossissement Primaire PMAG:</b><br>0.55X                                          |
| <b>Taille maximale du capteur:</b><br>1.1"                                            |
| <b>Distance de Travail (mm):</b><br>150.00                                            |
| <b>Monture:</b><br>C-Mount                                                            |
| <b>Ouverture (f/#):</b><br>f/6 - f/16                                                 |
| <b>Traitement:</b><br>425 - 675nm BBAR                                                |
| <b>Profondeur de Champ (mm):</b><br>±3.53mm at f/10 (20% @ 20 lp/mm)                  |
| <b>Champ de vision, capteur max., H x V (mm):</b><br>25.6 x 19.2                      |
| <b>Lens Wavelength Range:</b><br>VIS                                                  |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS:</b><br><a href="#">Conforme</a>                        |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |