

TECHSPEC® 0,73X 1/2" Objectif Télécentrique GoldTL™



#58-256 (0.73X)

Stock #58-256 3-4 JOURS



1



€1.920,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€1.920,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Longueur de Filetage Extérieur (mm):
200.10

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
8.8mm

Filetage Filtre:
M62 x0.75 (Female)

Diamètre Max. (mm):
68.00

Poids (kg):

1.1
Ouverture Numérique NA, Côté Objet: 0.061
Numéro de Stock Equerre de Montage: #56-024 Sold Separately
Résolution, Espace Image MTF @ f/10: >65% @ 40 lp/mm
Nombre d'Éléments (Groupes): 10 (7)
Remarque: GoldTL™
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8": 9.9mm
Typical Telecentricity @ 588nm (°): <0.003
Typical Distortion @ 588nm (%): 0.100
Type: Telecentric Lens
Grossissement Primaire PMAG: 0.73X
Taille maximale du capteur: 1/1.8"
Distance de Travail (mm): 98 - 123
Monture: C-Mount
Ouverture (f/#): f/6 - f/19.5
Traitement: N4 MgF ₂
Profondeur de Champ (mm): ±0.95 at f/10 (20% @ 20 lp/mm)
Champ de vision, capteur max., H x V (mm): 9.9 x 7.4
Lens Wavelength Range: VIS

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner