

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT



110mm WD, 0.5X, In-Line Version (Left) and MS Version (Right)

Stock #63-729 3-4 JOURS



1



€672,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€672,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Longueur de Filetage Extérieur (mm):
166.60

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
12.8mm

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
17.6mm

Filetage Filtre:
M37 x0.75 (Female)

Diamètre Max. (mm):

40.00
Poids (g): 177
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3": 9.6mm
Ouverture Numérique NA, Côté Objet: 0.027
Tolérance Distance de Travail (mm): ±1
Nombre d'Éléments (Groupes): 4 (4)
Remarque: CompactTL™
Typical Telecentricity @ 588nm (°): 0.061
Typical Distortion @ 588nm (%): 0.0192
Fabricant: Edmund Optics®
Type: Telecentric Lens
Grossissement Primaire PMAG 0.5X
Taille maximale du capteur: 2/3"
Distance de Travail (mm): 110
Monture: C-Mount
Ouverture (f/#): f/9.1
Traitement: N4 MgF2
Profondeur de Champ (mm): ±1.9mm (20% @ 20 lp/mm)
Champ de vision, capteur max., H x V (mm): 17.6 x 13.2
Lens Wavelength Range: VIS

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 209: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner