

TECHSPEC® 0,8X, 65mm Distance de Travail, Objectif Télécentrique CompactTL®



65mm WD, 0.8X, In-Line Version (Left) and VIS Version (Right)

Stock **#63-742** 3-4 JOURS



1



€698,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€698,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Longueur de Filetage Extérieur (mm):
86.50

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
8mm

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
11mm

Filetage Filtre:
M25.5 x 0.50 (Female) with Required Adapter [#88-212](#)
Sold Separately

Diamètre Max. (mm): 22.0
Poids (g): 41
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3": 6mm
Ouverture Numérique NA, Côté Objet: 0.027
Tolérance Distance de Travail (mm): ±1
Nombre d'Éléments (Groupes): 4 (3)
Remarque: CompactTL™
Typical Telecentricity @ 588nm (°): 0.215
Typical Distortion @ 588nm (%): 0.0028
Front Thread: M20 x0.5 (Female)
Fabricant: Edmund Optics®
Type: Telecentric Lens
Grossissement Primaire PMAG: 0.8X
Taille maximale du capteur: 2/3"
Distance de Travail (mm): 65
Monture: C-Mount
Ouverture (f/#): f/14.9
Traitement: λ/4 MgF ₂
Profondeur de Champ (mm): ±1.2mm (20% @ 20 lp/mm)
Champ de vision, capteur max., H x V (mm): 11.0 x 8.2
Lens Wavelength Range: VIS

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 209: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner