

TECHSPEC® Prisme à Coin en N-BK7, Déviation Nom. de 0,5°, 12,5 mm de dia., VIS 0°



Stock #35-785 3-4 JOURS

- 1 + **€47,50**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€47,50

Qté 6+
€38,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Traitement:
VIS 0° (425-675nm)

Tolérance Angulaire (arcsec):
±30

Biseau:
Protective bevel as needed

Spécification du Traitement: R_{avg} ≤ 0.4% @ 425 - 675nm
Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10⁻⁶/°C): 7.1
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm): 632.8
Diamètre (mm): 12.50 +0.00/-0.10
Épaisseur au Bord ET (mm): 1.5
Orientation de l'Image: Beam Deviation
Puissance (Dioptres): 0.87
Ray Deviation @ 633nm (°): 0.50
Substrat: ☐ N-BK7
Planéité de Surface (P-V): λ/10
Qualité de Surface: 20-10
Épaisseur (mm): 1.50
Type: Wedge Prism
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 425 - 675
Angle de Bord: 0° 58'

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme