

TECHSPEC® 0,6 OD, 25mm Dia., Filtre à Densité Neutre- UV-VISStock #49-065 En Stock- 1 + **€115,00****AJOUTER AU PANIER**

Qté 1-5

€115,00

Qté 6+

€92,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

! Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

**Diamètre (mm):**
25.00 +0.00/-0.20**Densité Optique OD:**
0.6**Substrat:**
[Fused Silica](#) (Coming 7980)

Traitement:
Metallic Based ND

Qualité de Surface:
40-20

Épaisseur (mm):
3.00

Tolérance Épaisseur (mm):
±0.10

Transmission (%):
25.00

Type:
Neutral Density Filter

Gamme de Blocage (nm):
250 - 700

Ouverture Utile (%):
80.00

Front d'Onde Transmis, P-V:
λ/4

Tolérance Densité Optique (%):
±10

Parallélisme (arcsec):
<5

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
[Conforme](#)

Certificate of Conformance:
[Visionner](#)

REACH 241:
[Conforme](#)
