

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT



Stock #15-872 3-4 JOURS



1



€2.780,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€2.780,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Longueur de Filetage Extérieur (mm):
175.00

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
9.28mm

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
12.75mm

Filetage Filtre:
M52 x0.75 (Female)

Diamètre Max. (mm): 55
Poids (g): 796.9
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1": 18.55mm
Cercle Image Max. (mm): 17.60
Ouverture Numérique NA, Côté Objet: 0.058
Numéro de Stock Equerre de Montage: #63-233 - Sold Separately
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1,1": 20.39mm
Nombre d'Éléments (Groupes): 9 (7)
Remarque: CobaltTL
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8": 10.43mm
Type: Telecentric Lens
Grossissement Primaire PMAG: 0.69X
Taille maximale du capteur: 1.1"
Distance de Travail (mm): 110
Monture: C-Mount
Ouverture (f/#): f/4 - f/22
Traitement: λ/4 MgF ₂
Profondeur de Champ (mm): ±2.16mm at f/10 (20% @ 20 lp/mm)
Champ de vision, capteur max., H x V (mm): 20.4 x 15.3
Typical Distortion @ 520nm (%): <0.027
Typical Telecentricity @ 520nm (°): <0.086
Lens Wavelength Range: VIS

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner