


TECHSPEC®

Lentille Asphérique Carrée de Précision, non Traitée, 10 x 10 mm, Ouverture Numérique de 0,44



Stock #17-310 3-4 JOURS

1

€270,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€270,00

Qté 6+

€216,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Dimensions (mm):
10.00 x 10.00

Distance Focale EFL (mm):
11.25 @ 587.6nm

Ouverture Numérique NA: 0.44
Distance Focale Arrière BFL (mm): 5.71
Substrat: 
Erreur de forme asphérique, RMS à 632,8 nm: 0.4λ
Traitement: Uncoated
Centrage (arcmin): <1
Qualité de Surface: 40-20
Ouverture Utile CA (mm): 9.00 x9.00
Épaisseur au Bord ET (mm): 8.59
Épaisseur Centrale CT (mm): 10.02 ±0.10
f/#: 1.13
Biseau: Protective bevel as needed
Shape of Back Surface: Plano
Type: Aspheric Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 390 - 2500
Conjugate Distance: Infinite
Puissance (Dioptres): 88.89

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner