


In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT



Infrared (IR) Neutral Density (ND) Filters

Stock #12-006 3-4 JOURS



1



€205,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€205,00

Qté 11+

€184,50

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
12.50 ±0.2

Densité Optique OD:
0.7

Substrat: ☐
Germanium (Ge)

Traitement: Metallic Based ND
Qualité de Surface: 80-50
Épaisseur (mm): 1.00 ±0.2
Transmission (%): 20.0
Tolérance de Transmission (%): ±2.0
Type: Neutral Density Filter
Gamme de Blocage (nm): 2000 - 14,000
Parallélisme (arcmin): <10
Ouverture Utile (%): 90
Gamme de Longueur d'Onde (µm): 2 - 14
Planéité de Surface (P-V): 3 - 5λ

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme