

Fenêtre en Verre SCHOTT D263® T eco, 100 x 100 mm dia., 0,4 mm d'épaisseur

See More by [SCHOTT Optical Components](#)



Stock #18-303 3-4 JOURS

-

1

+

€44,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€44,00
Qté 6+
€35,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Biseau:
Protective as needed

Ouverture Utile (%):
90

Ouverture Utile CA (mm):
90.00 x 90.00

Dimensions (mm): 100.00 x 100.00 ±0.25
Épaisseur (mm): 0.40 ±0.05
Traitement: Uncoated
Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10⁻⁶/°C): 7.2 (+20 to +300°C)
Densité (g/cm³): 2.51
Bords: Cut and Seamed
Indice de Réfraction n_d: 1.523
Rapport de Poisson: 0.21
Substrat: D263® Teco
Qualité de Surface: 80-50
Température de Transformation (°C): 557
Type: Protective Window
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 350 - 2000
Module d'Élasticité de Young (GPa): 72.9
Longueur (mm): 100.00
Largeur (mm): 100.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Conforme