

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT



110mm WD, 0.75X, In-Line Version (Left) and VIS Version (Right)

Stock #67-304 ☒ En Stock

-

1

+

€1.065,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€1.065,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Longueur de Filetage Extérieur (mm):
160.01

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
8.5mm

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
11.7mm

Filetage Filtre:
M25.5 x0.50 (Female)

Diamètre Max. (mm):

29.5
Poids (g): 120
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3": 6.4mm
Ouverture Numérique NA, Côté Objet: 0.028
Tolérance Distance de Travail (mm): ±1
Nombre d'Éléments (Groupes): 5 (5)
Remarque: CompactTL™
Typical Telecentricity @ 588nm (°): 0.061
Typical Distortion @ 588nm (%): 0.0212
Fabricant: Edmund Optics®
Type: Telecentric Lens
Grossissement Primaire PMAG 0.75X
Taille maximale du capteur: 2/3"
Distance de Travail (mm): 110
Monture: C-Mount
Style: In-Line Illumination
Ouverture (f/#): f/13.3
Traitement: N4 MgF ₂
Guide Lumineux/Source Lumineuse Compatibles: 1/4" (0.312") and 1/8" (0.187")
Profondeur de Champ (mm): ±1.2mm (20% @ 20 lp/mm)
Champ de vision, capteur max., H x V (mm): 11.7 x 8.8
Lens Wavelength Range: VIS

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 209: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner