In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

See More by SCHOTT Optical Components

Stock **#17-263** CONTACT

- 1 + **€40,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€40,00

Qté 6+
€32,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Biseau:
Protective as needed

Ouverture Utile (%):
90

Ouverture Utile CA (mm):
90 x 90

Dimensions (mm):
100.00 x 100.00

Épaisseur (mm):
1.10 Nominal

Traitement:
Uncoated

Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10^{-6}/°C):
8.8 (+20 to +300°C)

Densité (g/cm^3):
2.48

Bords:
Fine Ground

Indice de Réfraction n_d:
1.51

Dureté de Knoop (kg/mm^2):
639

Rapport de Poisson:
0.215

Substrat:
SCHOTT Xensation®

Qualité de Surface:
80-50

Température de Transformation (°C):
615

Type:
Protective Window

Gamme de Longeur d'Onde (nm):
380 - 840

Module d'Élasticité de Young (GPa):
74

Longueur (mm):
100.00

Largeur (mm):
100.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Conforme

Certificate of Conformance:
Visionner

Reach 233:
Conforme