


TECHSPEC® 0,75X, Objectif Télécentrique SilverTL™



0.75X Magnification



Stock **#67-731** ☐ En Stock

- 1 +

€1.125,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€1.125,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Longueur de Filetage Extérieur (mm):
151.20

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
8.5mm

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
11.7mm

Filetage Filtre:

M30.5 x 0.50 (Female)
Diamètre Max. (mm): 36.00
Poids (g): 208
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3": 6.4mm
Ouverture Numérique NA, Côté Objet: 0.062
Tolérance Distance de Travail (mm): ±3
Numéro de Stock Equerre de Montage: #56-870 Sold Separately
Résolution, Espace Image MTF @ f/10: >40% @ 40 lp/mm
Nombre d'Éléments (Groupes): 6 (5)
Remarque: SilverTL™
Typical Telecentricity @ 588nm (°): <0.080
Typical Distortion @ 588nm (%): <0.080
Type: Telecentric Lens
Grossissement Primaire PMAG: 0.75X
Taille maximale du capteur: 2/3"
Distance de Travail (mm): 100.00
Monture: C-Mount
Ouverture (f/#): f/6 - f/22
Traitement: 425 - 675nm BBAR
Construction: Anodized Aluminum
Profondeur de Champ (mm): ±0.8 at f/10 (20% @ 20 lp/mm)
Champ de vision, capteur max., H x V (mm): 11.7 x 8.8
Lens Wavelength Range: VIS

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 224: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner