


In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Stock #14-847

3-4 JOURS

-

1

+

 €519,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9

€519,00

Qté 10+

€458,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Qualité de Surface:
10-5

Type:
Laser Mirror

Applications Typiques:
Yb:doped Lasers 1st Harmonic

Ouverture Utile (%): 80
Surface Arrière: Commercial Polish
Spécification du Traitement: Rs >99.95% @ 1000 - 1060nm Rp >99.9% @ 1000 - 1060nm
GDD Specification: 0 ±20fs ² @ 1000 - 1060nm (s-pol & p-pol)
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 1000 - 1060
Planéité de Surface (P-V): λ/8
Type de Traitement: Dielectric
Traitement: Ultrafast (1000-1060nm)
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm): 1030
Diamètre (mm): 50.80 +0.00/-0.10
Épaisseur (mm): 9.52 ±0.10
Angle d'Incidence (°): 45
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Parallélisme (arcsec): <10
Damage Threshold, By Design: ☐ 0.45 J/cm ² @ 1030nm, 207fs, 1 pulse 0.35 J/cm ² @ 1030nm, 207fs, 1,000 pulses

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner