

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT



UV-NIR Neutral Density Filters

Stock #19-302 3-4 JOURS



1



€167,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€167,00

Qté 6+

€149,80

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
25.00 +0.0/-0.2

Densité Optique OD:
0.9

Substrat: □

Fused Silica (Coming 7980)	
Traitement:	Metallic Based ND
Qualité de Surface:	40-20
Épaisseur (mm):	3.00 ±0.10
Transmission (%):	12.5
Type:	Neutral Density Filter
Gamme de Blocage (nm):	190 - 1700
Ouverture Utile (%):	80.00
Front d'Onde Transmis, P-V:	λ/4
Tolérance Densité Optique (%):	±10
Parallélisme (arcsec):	<5

Conformité réglementaire

RoHS:	Conforme
Certificate of Conformance:	Visionner