

Sténopé Noirci Acktar, Monté, 25 mm, Ouverture de 100 µm de diamètre

See More by [Acktar](#)



Acktar Blackened Pinholes (mounted)



Stock #12-172 3-4 JOURS



1



€144,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9

€144,00

Qté 10+

€129,60

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Type:
Mounted

Diamètre Externe (mm): 25.0 ±0.2
Construction: Stainless Steel
Diamètre Fixe de l'Ouverture (µm): 100 ±3
Diamètre de la Monture (mm): 25.0 ±0.2
Épaisseur (mm): 0.01 nominal
Traitement: Magic Black™
Épaisseur de Monture (mm): 3.0 ±0.1
Absorption (%): 99
Numéro de Modèle: PA-1-2-100-25

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 240: Conforme