

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Stock #11-999 3-4 JOURS

[Bandes passantes supplémentaires](#)

-

1

+

€816,00

AJOUTER AU PANIER

|                                  |
|----------------------------------|
| Qté 1-9                          |
| €816,00                          |
| Qté 10+                          |
| €775,20                          |
| Prix sur Quantité                |
| <a href="#">Demande de Devis</a> |

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

|                                     |
|-------------------------------------|
| Diamètre (mm):<br>25.00 +0.00/-0.20 |
| Angle d'Incidence (°):<br>0         |
| Densité Optique OD:<br>≥3.0         |

|                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ouverture Utile CA (mm):</b><br>21.0                                                                              |
| <b>Longueur d'Onde Centrale CWL (nm):</b><br>10,000.00 ±300                                                          |
| <b>Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm):</b><br>4,000.00                                                                   |
| <b>Substrat:</b> <br>Germanium (Ge) |
| <b>Traitement:</b><br>Traditional Coated                                                                             |
| <b>Qualité de Surface:</b><br>60-40                                                                                  |
| <b>Épaisseur (mm):</b><br>1.00 ±0.2                                                                                  |
| <b>Transmission (%):</b><br>80 (minimum)                                                                             |
| <b>Type:</b><br>Bandpass Filter                                                                                      |
| <b>Applications Typiques:</b><br>FIR Broadband                                                                       |
| <b>Gamme de Blocage (nm):</b><br>200 - 17000                                                                         |
| <b>Longueur d'Onde Centrale CWL (µm):</b><br>10.00 ±0.30                                                             |
| <b>Largeur Max à Mi-Hauteur FWHM (µm):</b><br>4.00 ±0.50                                                             |

### Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |
| <b>Reach 235:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |