

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

Numérique de stock



Stock #17-307 3-4 JOURS



1



€260,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€260,00
Qté 6+
€208,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Dimensions (mm):
10.00 x 15.00

Distance Focale EFL (mm):
15.00 @ 587.6nm

Ouverture Numérique NA: 0.50
Distance Focale Arrière BFL (mm): 10.22
Substrat: 
Erreur de forme asphérique, RMS à 632,8 nm: 0.4λ
Traitement: Uncoated
Centrage (arcmin): <3
Qualité de Surface: 40-20
Ouverture Utile CA (mm): 8.00 x 13.00
Épaisseur au Bord ET (mm): 6.21
Épaisseur Centrale CT (mm): 8.62 ±0.10
f/#: 1.00
Biseau: Protective bevel as needed
Shape of Back Surface: Plano
Type: Aspheric Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 390 - 2500
Conjugate Distance: Infinite
Puissance (Dioptres): 66.67

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner