

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT



TECHSPEC® Near-Infrared (NIR) Aspheric Lenses

Stock #13-510 3-4 JOURS

- 1 +

 €1.075,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€1.075,00

Qté 6+

€860,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):  
100.00 +0.00/-0.10

Distance Focale EFL (mm):  
100.00 @ 780nm

Ouverture Numérique NA:  
0.50

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>Distance Focale Arrière BFL (mm):</b><br>76.18          |
| <b>Substrat:</b> <a href="#">N-BK7</a>                     |
| <b>Longueur d'onde de conception asphérique:</b><br>780    |
| <b>Erreur de forme asphérique, RMS à 632,8 nm:</b><br>1.2λ |
| <b>Traitement:</b><br>Uncoated                             |
| <b>Centrage (arcmin):</b><br><3                            |
| <b>Qualité de Surface:</b><br>40-20                        |
| <b>Ouverture Utile CA (mm):</b><br>92                      |
| <b>Épaisseur au Bord ET (mm):</b><br>8.38                  |
| <b>Épaisseur Centrale CT (mm):</b><br>36.00 ±0.10          |
| <b>f/#:</b><br>1.00                                        |
| <b>Biseau:</b><br>Protective bevel as needed               |
| <b>Shape of Back Surface:</b><br>Plano                     |
| <b>Type:</b><br>Aspheric Lens                              |
| <b>Gamme de Longueur d'Onde (nm):</b><br>350 - 2200        |
| <b>Puissance (Dioptres):</b><br>10.00                      |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS:</b><br><a href="#">Conforme</a>                        |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |