


Fenêtre Ultramince AS87ECO SCHOTT, 10 x 30 mm, 0,1 mm d'épaisseur

See More by [SCHOTT Optical Components](#)



Stock #12-294 3-4 JOURS

-

1

+

€30,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10
€30,00

Qté 11+
€24,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Nombre d'Abbe (v_d):
59.5

Biseau:
Protective as needed

Ouverture Utile (%):
90

Ouverture Utile CA (mm): 9.00 x 27.00
Dimensions (mm): 10.00 x 30.00
Épaisseur (mm): 0.10 ±0.01
Traitement: Uncoated
Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10⁻⁶/°C): 8.7
Densité (g/cm³): 2.46
Indice de Réfraction n_d: 1.504
Dureté de Knoop (kg/mm²): 500
Rapport de Poisson: 0.216
Substrat: AS 87 ECO
Qualité de Surface: 80-50
Type: Protective Window
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 200 - 3200
Module d'Élasticité de Young (GPa): 73.3
Longueur (mm): 30.00
Largeur (mm): 10.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Conforme