

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Violet Alignment Laser Diode

Stock #19-462

3-4 JOURS



1



€620,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9

€620,00

Qté 10+

€558,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Température d'Utilisation (°C):
-10 to 50

Tension d'Utilisation (V):
6

Puissance de Sortie (mW):
100

Longueur d'Onde (nm): 405.00
Tolérance de Longueur d'Onde (nm): ±5
Alimentation d'Énergie: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #19-468 Europe: #19-468 Japan: N/A Korea: N/A China: #19-468
Fréquence de Modulation (kHz): 0 - 10
Diamètre du Faisceau (mm): 3.5 typical
Divergence de Faisceau (mrad): <1.0
Classe CDRH: IIIb
Couleur: Violet
Longueur (mm): 36.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Conforme

