

# 100 mm Diamètre, Sablage 600, Diffuseur Dépoli en Verre



Stock #38-790 3-4 JOURS

- 1 + **€58,00**

AJOUTER AU PANIER

|                                  |
|----------------------------------|
| Qté 1-10                         |
| €58,00                           |
| Qté 11+                          |
| €52,25                           |
| Prix sur Quantité                |
| <a href="#">Demande de Devis</a> |

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):  
100.00 ±0.25

Traitement:  
Uncoated

Bords:  
Seamed Edges

Sablage: ☐

600

Substrat: ☐  
Float Glass

Épaisseur (mm):  
1.60

Type:  
Ground Glass Diffuser

Gamme de Longueur d'Onde (nm):  
350 - 2000

Remarque:  
Sandblasted on first surface

Conformité réglementaire

RoHS 2015:  
[Conforme](#)

Certificate of Conformance:  
[Visionner](#)

Reach 233:  
[Conforme](#)

---