

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Stock #19-483

3-4 JOURS

- 1 +

 €700,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9

€700,00

Qté 10+

€625,50

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement



Température d'Utilisation (°C):
+15 to +30

Tension d'Utilisation (V):
5.0

Puissance de Sortie (mW):

100
Mode Spatial: Fiber-Coupled
Longueur d'Onde (nm): 635.00 ±5
Longueur de Fibre (m): 1
Type de Laser: Diode
Classe CDRH: Class IIIb
Couleur: Red
Connecteur: SMA
Longueur (mm): 151.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Conforme

