

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



100mm CA Series Fixed Focal Length Lens

Stock #11-322

3-4 JOURS

-

 1

+

€960,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€960,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Option Iris:
Variable

Longueur (mm):
132.97

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
28.8mm - 3.7°

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
40.1mm - 5.0°

Filetage Filtre:

M46 x0.75 (Female)
Diamètre Max. (mm): 61
Diamètre Externe (mm): 61
Poids (g): 597
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3": 21.9mm - 2.7°
Max. Protrusion Derrière (mm): 0
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1": 57.6mm - 7.3°
Cercle Image Max. (mm): 27.90
Ouverture Numérique NA, Côté Objet: 0.0318
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 4/3": 78.8mm - 9.8°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1,1": 64.7mm - 8.1°
Nombre d'Éléments (Groupes): 8 (5)
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8": 32.8mm - 4.1°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5": 26.4mm - 3.3°
Type: Fixed Focal Length Lens
Distance Focale FL (mm): 100.00
Grossissement Primaire PMAG: 0.22
Taille maximale du capteur: APS-C
Distance de Travail (mm): 500 - ∞
Monture: TFL-Mount
Ouverture (f/#): f/2.8 - f/22
Traitement: λ/4 MgF ₂
Spécification du Traitement: λ/4 MgF ₂
Position de la Pupille d'Entrée (mm): 56.63
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4": 16.4mm - 2.1°
Plan Principal de l'Espace Objet (mm): 48.89
Plan Principal de l'Espace Image (mm): -51.79
Champs de Vision, Format de Capteur max.: Horizontal: 101.7mm - 12.7° Vertical: 76.3mm - 9.6° Diagonal: 127.2mm - 15.9°
Distorsion maximum (%): 0.05
Champ de Vision Horizontal, Capteur APS-C: 102.1mm - 12.7°
Position de la Pupille de Sortie (mm): -44.61
Lens Wavelength Range: VIS
Imaging Lens Type: High Performance Lens
Température de Stockage (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme

Certificate of Conformance:
Visionner

Reach 235:
Conforme