



Miroir Parabolique Hors Axe, Aluminium Protégé, 100 □, 101,6 x 516,8 mm EFL, 15°



Stock **#35-576** [CONTACT](#)

[D'autres traitements](#)



1



€870,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€870,00

Qté 6+

€783,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Type:
Off-Axis Parabolic Mirror

Diamètre (mm):
101.60 +0.00/-0.38

Distance Focale EFL (mm): 516.81
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Radius of Curvature (mm): 1,016.00
Traitement: Protected Aluminum (400-2000nm)
Type de Traitement: Metal
Spécification du Traitement: R _{avg} ≥85% @ 400 - 700nm R _{avg} ≥97% @ 2,000 - 12,000nm
Angle d'Offset (°): 15
Distance Focale Parente PFL (mm): 508.00
Surface Figure, RMS: 1λ
Rugosité de Surface (Angstroms): <100 RMS
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 2000
Ouverture Utile (%): 90
Qualité de Surface: 80-50
Platines de Montage Compatibles: #83-977
Substrat: Aluminum 6061-T6
Y Offset (mm): 133.75
Front d'Onde Réflechi, RMS: 2λ

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme