

TECHSPEC® Lentille Asphérique Non Traitée, Ouverture Numérique de 0,50, 100 mm de Dia.



Stock **#15-006** 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)



1



€950,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€950,00

Qté 6+

€760,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
100.00 +0.0/-0.1

Distance Focale EFL (mm):
100.00 @587.6nm

Ouverture Numérique NA:

0.50
Distance Focale Arrière BFL (mm): 78.18
Substrat: N-BK7
Longueur d'onde de conception asphérique: 587.6
Erreur de forme asphérique, RMS à 632,8 nm: 1.2λ
Traitement: Uncoated
Centrage (arcmin): ≤5
Qualité de Surface: 60-40
Ouverture Utile CA (mm): 90
Épaisseur au Bord ET (mm): 5.90
Épaisseur Centrale CT (mm): 33.10 ±0.1
f/#: 1.00
Biseau: Protective bevel as needed
Shape of Back Surface: Plano
Type: Aspheric Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 350 - 2200
Conjugate Distance: Infinite
Puissance (Dioptres): 10.00

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner