

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT



Stock #18-920 3-4 JOURS

-

1

+

€54,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€54,00

Qté 6+

€42,50

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
100.00 +0.00/-0.25

Planéité de Surface (P-V):
4 - 6λ

Substrat: ☐
Float Glass

Qualité de Surface:

60-40
Spécification du Traitement: R _{avg} ≥95% @450 - 650nm @45°
Traitement: Enhanced Aluminum (450-650nm)
Type de Traitement: Metal
Ouverture Utile CA (mm): 90.00
Bords: Ground, 0.5mm Maximum Edge Chip
Épaisseur (mm): 3.00 (nominal)
Type: Flat Mirror
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 450 - 650
Damage Threshold, By Design: ☐ 0.2 J/cm ² @532nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Conforme