

Filtre Passe-Bande Ultra-Étroite OD 8, Longueur d'Onde Centrale 1030 nm, 25 mm de Dia.



Ultra Narrow Bandpass Filters



Stock #15-401 3-4 JOURS

- 1 + **€3.155,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9
€3.155,00

Qté 10+
€2.850,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
25.00 +0.00/-0.10

Angle d'Incidence (°):

0
Densité Optique OD: 8.00
Ouverture Utile CA (mm): 21.34
Longueur d'Onde Centrale CWL (nm): 1,031.20
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm): 0.60
Substrat: 
Transmission Min. (%): >85
Traitement: Hard Coated
Transmission (%): T _{abs} >85% @ 1031.2nm
Type: Bandpass Filter
Gamme de Blocage (nm): 1042 - 1130, 940 - 1020
Construction: Mounted in Black Anodized Ring
Épaisseur de Monture (mm): 3.50 ±0.10
Remarque: Filter Design: Multi-Cavity
Épaisseur du Substrat (mm): 2.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 240: Conforme