

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Stock #16-768 3-4 JOURS

-

1

+

€3.180,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€3.180,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Distance Focale FL (mm):
103.00

Substrat:
[Fused Silica](#) (Corning 7980)

Numéro de Modèle:
017700-402-26

Diamètre Max. (mm):
99.8 +0/-0.1

Angle Balayé (°):

±20.1
Champ Balayé (mm): 50 x 50
Filetage: M85 x 1
Télécentricité (°): F-Theta Only: 2.40 With Scanner: 2.80
Type: JENar Silverline F-Theta
Poids (g): 700
Distance de Travail (mm): 134.85
Remarque: Damage Warning: Not recommended for picosecond and femtosecond laser pulses.
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 355
Protective Window: #17-690 : One Included
Fabricant: Jenoptik
Damage Threshold, By Design: ☐ $1.0 \text{ J/cm}^2 * (\tau/\text{[ns]})^{0.40}$ 1.0 MW/cm ²
Diamètre du champ de balayage (mm): 71
Angle du miroir X/Y (°): ±7.2
Distance de Flange (mm): 176.95
Diamètre du foyer, 1/e² (µm): 8
Spécification GDD (fs²): 5670
Input Beam Diameter, 1/e² (mm): 9
Longueur Maximum (mm): 66.5

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner