

100mm Dia x 150mm Distance Focale, Lentilles Condenseur PCX



Stock #67-187 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕ **€107,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10
€107,00

Qté 11+
€95,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm): 100.00 +0.0/-0.5
Distance Focale EFL (mm): 150.00 @587.6nm
Distance Focale Arrière BFL (mm): 136.16
Traitement:

Uncoated
Substrat: N-BK7
Qualité de Surface: 120-80
Épaisseur Centrale CT (mm): 21.00
Épaisseur au Bord ET (mm): 2.72
Rayon R₁ (mm): 77.52
Ouverture Utile CA (mm): 95
f/#: 1.5
Ouverture Numérique NA: 0.33
Type: Condenser Lens
Biseau: Protective bevel as needed
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 350 - 2200

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
REACH 201: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner