

[Afficher tous les 399 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC® 10,0 mm Dia, x 17,5 mm FL, Lentille PCX, Traitée VIS 0°



Stock **#38-280** 3-4 JOURS
[D'autres traitements](#)

- 1 + **€38,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9
€38,00
Qté 10+
€34,25
Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
10.00 +0.0/-0.025

Distance Focale EFL (mm):

17.50 @ 587.6nm
Distance Focale Arrière BFL (mm): 15.66
Traitement: VS 0° (425-675nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm
Substrat: ☐ N-BK7
Qualité de Surface: 40-20
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Centrage (arcmin): <1
Épaisseur Centrale CT (mm): 2.80 ±0.05
Épaisseur au Bord ET (mm): 1.29
Rayon R₁ (mm): 9.05
Ouverture Utile CA (mm): 9
f/#: 1.75
Ouverture Numérique NA: 0.29
Type: Plano-Convex Lens
Biseau: Protective bevel as needed
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 425 - 675
Damage Threshold, Reference: ☐ 5 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme