

[Afficher tous les 399 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC® Lentille Plan-Convexe Traitée VIS-NIR, 10,0 mm de dia. x 25,0 mm FL



Stock **#63-522** ☐ En Stock
[D'autres traitements](#)

1 **€40,50**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9
€40,50
Qté 10+
€36,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
10.00 +0.0/-0.025

Distance Focale EFL (mm):

25.00 @ 587.6nm
Distance Focale Arrière BFL (mm): 23.02
Traitement: VIS-NIR (400-1000nm)
Spécification du Traitement: R _{abs} ≤0.25% @ 880nm R _{avg} ≤1.25% @ 400 - 870nm R _{avg} ≤1.25% @ 890 - 1000nm
Substrat: ☐ N-BK7
Qualité de Surface: 40-20
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Centrage (arcmin): <1
Épaisseur Centrale CT (mm): 3.00 ±0.05
Épaisseur au Bord ET (mm): 1.99
Rayon R₁ (mm): 12.92
Ouverture Utile CA (mm): 9
f/#: 2.5
Ouverture Numérique NA: 0.20
Type: Plano-Convex Lens
Biseau: Protective bevel as needed
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 1000
Damage Threshold, By Design: ☐ 5 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme