

Lentille Condenseur Asphérique Traitée MgF₂, 10,5 mm de diamètre x 9,45 mm FL



Stock **#15-530** 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)

⊖ 1 ⊕

€54,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10
€54,00

Qté 11+
€48,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
10.50 +0.00/-0.15

Distance Focale EFL (mm):
9.45

Ouverture Numérique NA:
0.56

Distance Focale Arrière BFL (mm): 8.10
Substrat: N-F2
Tolérance Distance Focale (%): ±7
Traitement: MgF ₂ (400-700nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤ 1.75% @ 400 - 700nm
Centrage (arcmin): ≤30
Qualité de Surface: 80-50 (typical)
Ouverture Utile CA (mm): 9.8
Épaisseur au Bord ET (mm): 1.1
Épaisseur Centrale CT (mm): 3.80 ±0.2
f/#: 0.9
Biseau: Protective bevel as needed
Diamètre Asphère (mm): 10.5
Rayon R₂ (mm): Plano
Shape of Back Surface: Plano
Type: Condenser Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 700
Conjugate Distance: Infinite

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme