

Objectif Multi-Focal foXXus, 1064 nm, NA de 0,80 | foXXus_0.015-0.047_NA0.8_1064

See More by [AdlOptica](#)



AdlOptica foXXus Multi-Focus Objectives

Stock #19-499 3-4 JOURS

-

1

+

€10.195,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€10.195,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Ouverture Utile CA (mm):
12.9

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
1064

Diamètre (mm):
34.50

Distance Focale FL (mm):
8.10

Numéro de Modèle: foXXus_0.015-0.047_NA0.8_1064
Longueur (mm): 39.60
Monture: C-Mount
Ouverture Numérique NA: 0.80
Type: Objective
Distance de Travail (mm): 1.0
Champ de Vision (°): ±1
Remarque: Includes foXXus objective and pre-mounted protective window (#19-500)
Damage Threshold, By Design: ☐ 25 mJ @ 5ns
Diamètre du Faisceau (mm): 12.9 (maximum)

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 240: Conforme