

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT

See More by [AdiOptica](#)



Focal Flat Top Beam Shaper



Stock #12-231 3-4 JOURS

-

1

+

€3.040,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-4
€3.040,00

Qté 5+
€2.734,00

Prix sur Quantité
[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Ouverture Utile CA (mm):
20

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm): 1064
Diamètre (mm): 42.00
Numéro de Modèle: πShaper_1064_Q-5
Longueur (mm): 29.00
Transmission (%): >99
Type: Beam Shaper
Poids (g): 50
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 1020 - 1100
Input Beam Diameter, 1/e ² (mm): 4 - 6
Maximum Input Power, CW (kW): 0.2
Filetage interne: M30 x 0.75
Diamètre extérieur: M30 x 0.75
Compatible Adapter: #12-322
Input Beam Mode: TEM ₀₀
Typical Input Beam Mode Quality, M ² : <1.5
Input Beam Divergence (mrad): ±20

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 240: Conforme