

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Stock #34-843 ☐ En Stock

-

 1

+

€140,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€140,00
Qté 6+
€123,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement
Qualité de Surface: 10-5
Type: Laser Mirror
Parallélisme (arcmin): <3



Ouverture Utile (%) : 85
Surface Arrière : Commercial Polish
Spécification du Traitement : R _{abs} >99.95% @ 1064nm
Planéité de Surface (P-V) : λ/10
Type de Traitement : Dielectric
Traitement : Laser Mirror, IBS (1064nm)
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm) : 1064
Diamètre (mm) : 12.70 +0.00/-0.10
Épaisseur (mm) : 6.35 ±0.20
Angle d'Incidence (°) : 45
Substrat : ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Damage Threshold, Certified : ☐ 15 J/cm² @ 1064nm, 20ns, 20Hz

Conformité réglementaire

RoHS : Conforme
Certificate of Conformance : Visionner