


In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



TECHSPEC Calcium Fluoride (CaF2) Windows

Stock #17-605

3-4 JOURS

-

1

+

€1.840,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10
€1.840,00
Qté 11+
€1.656,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Nombre d'Abbe (v_d):
94.99

Orientation Axiale:
Random

Biseau:

Protective as needed
Ouverture Utile (%) : 90
Ouverture Utile CA (mm) : 90.00
Diamètre (mm) : 100.00 +0.0/-0.1
Épaisseur (mm) : 6.00 ±0.10
Traitement : Uncoated
Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10⁻⁶/°C) : 18.85
Densité (g/cm³) : 3.18
Bords : Fine Ground
Indice de Réfraction n_d : 1.434
Dureté de Knoop (kg/mm²) : 158.3
Parallélisme (arcmin) : <3
Rapport de Poisson : 0.26
Substrat : Calcium Fluoride (CaF ₂) Vacuum UV Grade
Planéité de Surface (P-V) : 1λ
Qualité de Surface : 40-20
Type : Protective Window
Gamme de Longueur d'Onde (nm) : 200 - 7000
Module d'Élasticité de Young (GPa) : 75.8

Conformité réglementaire

RoHS 2015 : Conforme
Reach 219 : Conforme
Certificate of Conformance : Visionner