

TECHSPEC® 10,0 mm Dia, x 17,5 mm FL, Lentille PCX, VIS-EXT TraitéeStock #38-444 3-4 JOURS[D'autres traitements](#)- 1 + **€40,50****AJOUTER AU PANIER**

Qté 1-9

€40,50

Qté 10+

€36,50

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
10.00 +0.0/-0.025

Distance Focale EFL (mm):
17.50 @ 587.6nm

Distance Focale Arrière BFL (mm):
15.66

Traitement:
MS-EXT (350-700nm)

Spécification du Traitement:
 $R_{avg} < 0.5\%$ @ 350 - 700nm

Substrat:
[N-BK7](#)

Qualité de Surface:
40-20

Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ

Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4

Tolérance Distance Focale (%):
±1

Centrage (arcmin):
<1

Épaisseur Centrale CT (mm):
2.80 ±0.05

Épaisseur au Bord ET (mm):
1.29

Rayon R₁ (mm):
9.05

Ouverture Utile CA (mm):
9

f#:
1.75

Ouverture Numérique NA:
0.29

Type:
Plano-Convex Lens

Biseau:
Protective bevel as needed

Gamme de Longueur d'Onde (nm):
350 - 700

Damage Threshold, By Design:
5 J/cm² @ 532nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
[Conforme](#)

Certificate of Conformance:
[Visionner](#)

Reach 235:
[Conforme](#)
