

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Stock #68-954 [CONTACT](#)

[Bandes passantes supplémentaires](#)

-

1

+

€332,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9
€332,00
Qté 10+
€292,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
12.50

Angle d'Incidence (°):
0 ±2

Largeur de Bande (nm):

4.00
Gamme de Blocage OD 5 (nm): 979 - 1053 & 1075 - 1429
Gamme de Blocage OD 6 (nm): 979 - 1048 & 1080 - 1170
Densité Optique OD: ≥6.0
Ouverture Utile CA (mm): 8.5
Longueur d'Onde Centrale CWL (nm): 1,064.00
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm): 1064
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm): 7.50
Substrat:  Fused Silica (Corning 7980)
Traitement: Hard Coated
Qualité de Surface: 60-40
Tolérance Épaisseur (mm): +0.0/-0.1
Transmission (%): ≥90
Type: Bandpass Filter
Durabilité: Environmental: MIL-STD-810F, sect. 507.4 Durability: MIL-C-48497A, sect. 3.4.1
Front d'Onde Transmis, RMS: <i>N4</i> @ 633nm
Épaisseur de Monture (mm): 3.5

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 209: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner