

[Afficher tous les 6 produits de la même famille.](#)

1.064 nm Longueur d’Onde Centrale, 25,4 mm Dia., Filtre Passe-Bande Ultra Étroite OD 7



Ultra Narrow Bandpass Filters



Stock **#36-642** [CONTACT](#)

- 1 + **€2.350,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9
€2.350,00
Qté 10+
€2.135,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
25.30 ±0.1

Angle d'Incidence (°):

0
Densité Optique OD: 7.00
Ouverture Utile CA (mm): 21.30
Longueur d'Onde Centrale CWL (nm): 1,064.00
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm): 1.20
Substrat: 
Transmission Min. (%): >90
Traitement: Hard Coated
Transmission (%): T _{abs} >90% @ 1064nm
Type: Bandpass Filter
Gamme de Blocage (nm): 300 - 1037, 1092 - 1100
Construction: Mounted in Black Anodized Ring
Épaisseur de Monture (mm): 5.0
Remarque: Filter Design: Multi-Cavity
Épaisseur du Substrat (mm): 2.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 240: Conforme