



# Miroir Parabolique Hors Axe, Aluminium Protégé, 100 □, 101,6 x 387,6 mm EFL, 15°



Stock **#35-574** [CONTACT](#)

[D'autres traitements](#)



1



€870,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€870,00

Qté 6+

€783,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Type:  
Off-Axis Parabolic Mirror

Diamètre (mm):  
101.60 +0.00/-0.38

|                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Distance Focale EFL (mm):</b><br>387.60                                                                             |
| <b>Tolérance Distance Focale (%):</b><br>±1                                                                            |
| <b>Radius of Curvature (mm):</b><br>762.00                                                                             |
| <b>Traitement:</b><br>Protected Aluminum (400-2000nm)                                                                  |
| <b>Type de Traitement:</b><br>Metal                                                                                    |
| <b>Spécification du Traitement:</b><br>R <sub>avg</sub> ≥85% @ 400 - 700nm<br>R <sub>avg</sub> ≥97% @ 2,000 - 12,000nm |
| <b>Angle d'Offset (°):</b><br>15                                                                                       |
| <b>Distance Focale Parente PFL (mm):</b><br>381.00                                                                     |
| <b>Surface Figure, RMS:</b><br>1λ                                                                                      |
| <b>Rugosité de Surface (Angstroms):</b><br><100 RMS                                                                    |
| <b>Gamme de Longueur d'Onde (nm):</b><br>400 - 2000                                                                    |
| <b>Ouverture Utile (%):</b><br>90                                                                                      |
| <b>Qualité de Surface:</b><br>80-50                                                                                    |
| <b>Platines de Montage Compatibles:</b><br><a href="#">#83-977</a>                                                     |
| <b>Substrat:</b><br>Aluminum 6061-T6                                                                                   |
| <b>Y Offset (mm):</b><br>100.33                                                                                        |
| <b>Front d'Onde Réflechi, RMS:</b><br>2λ                                                                               |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |
| <b>Reach 235:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |