

TECHSPEC® 1,0X, 2/3" Objectif Télécentrique GoldTL™



#55-350 (1.0X)

Stock #55-350 3-4 JOURS



1



€1.920,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€1.920,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Longueur de Filetage Extérieur (mm):
200.10

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
6.4mm

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
8.8mm

Filetage Filtre:
M62 x0.75 (Female)

Diamètre Max. (mm):

68.00
Poids (kg): 1.1
Ouverture Numérique NA, Côté Objet: 0.087
Numéro de Stock Equerre de Montage: #56-024 Sold Separately
Résolution, Espace Image MTF @ f/10: >50% @ 40 lp/mm
Nombre d'Éléments (Groupes): 9 (7)
Remarque: GoldTL™
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8": 7.2mm
Typical Telecentricity @ 588nm (°): <0.018
Typical Distortion @ 588nm (%): 0.003
Type: Telecentric Lens
Grossissement Primaire PMAG 1X
Taille maximale du capteur: 2/3"
Distance de Travail (mm): 98 - 123
Monture: C-Mount
Ouverture (f/#): f/6 - f/25
Traitement: N4 MgF2
Profondeur de Champ (mm): ±0.6 at f/10 (20% @ 20 lp/mm)
Champ de vision, capteur max., H x V (mm): 8.8 x 6.6
Lens Wavelength Range: VIS

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
REACH 201: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner