

[Afficher tous les 30 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC® **Expandeur de Faisceau Nd:YAG Scorpil® , 10X, 355 nm**



10X, 355nm LCht Fixed YAG Beam Expander, #37-067

Stock **#37-067** 3-4 JOURS



1



€184,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9

€184,00

Qté 10+

€163,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Angle d'Incidence (°):

0

Traitement:

MgF₂ (400-700nm) & VIS-EXT (350-700nm)

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):

355

Ouverture d'Entrée (mm): 3.5
Ouverture de Sortie (mm): 22
Puissance d'Expansion: 10X
Substrat: ☐ Optical Glass
Longueur (mm): 154.40
Filetage: M22 x0.75
Transmission (%): >91 (nominal)
Type: Beam Expander
Poids (g): 138
Diamètre du Logement (mm): 29.95
Front d'Onde Transmis, P-V: <λ/4 @ 355nm for Input Beam ≤1.6mm (by design)
Spécification du Traitement: Element 1: R _{avg} ≤1.75% @ 400 - 700nm Element 2: R _{avg} ≤0.5% @ 350 - 700nm
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 355
Style: Fixed Magnification
Ajustement de la divergence: None

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner