

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Stock #35-791 3-4 JOURS

-

1

+

€47,50

AJOUTER AU PANIER

|                                  |
|----------------------------------|
| Qté 1-5                          |
| €47,50                           |
| Qté 6+                           |
| €38,00                           |
| Prix sur Quantité                |
| <a href="#">Demande de Devis</a> |

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

|                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| Espace téléchargement                                              |
| <div><div>Traitement:</div><div>VIS 0° (425-675nm)</div></div>     |
| <div><div>Tolérance Angulaire (arcsec):</div><div>±30</div></div>  |
| <div><div>Biseau:</div><div>Protective bevel as needed</div></div> |



|                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Spécification du Traitement:<br/>R<sub>avg</sub> ≤0.4% @ 425 - 675nm</div> |
| <div>Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10<sup>-6</sup>/°C):<br/>7.1</div>  |
| <div>Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):<br/>632.8</div>                    |
| <div>Diamètre (mm):<br/>12.50 +0.00/-0.10</div>                                 |
| <div>Épaisseur au Bord ET (mm):<br/>1.5</div>                                   |
| <div>Orientation de l'Image:<br/>Beam Deviation</div>                           |
| <div>Puissance (Dioptres):<br/>17.63</div>                                      |
| <div>Ray Deviation @ 633nm (°):<br/>10.00</div>                                 |
| <div>Substrat: <div><div></div><div>N-BK7</div></div></div>                     |
| <div>Planéité de Surface (P-V):<br/>λ/10</div>                                  |
| <div>Qualité de Surface:<br/>20-10</div>                                        |
| <div>Épaisseur (mm):<br/>1.50</div>                                             |
| <div>Type:<br/>Wedge Prism</div>                                                |
| <div>Gamme de Longueur d'Onde (nm):<br/>425 - 675</div>                         |
| <div>Angle de Bord:<br/>18° 8'</div>                                            |

Conformité réglementaire

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| <div>RoHS 2015:<br/>Conforme</div>                   |
| <div>Certificate of Conformance:<br/>Visionner</div> |
| <div>Reach 235:<br/>Conforme</div>                   |