


Convertisseur de Faisceau à Intensité Uniforme Focal, 1064 nm, Faisceau d'Entrée 15 à 20 mm dia.| Focal π Shaper_1064_Q-17

See More by [AdlOptica](#)



Focal Flat Top Beam Shaper



Stock **#12-236** [CONTACT](#)

- 1 + **€3.040,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-4
€3.040,00
Qté 5+
€2.734,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Ouverture Utile CA (mm):
38

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm): 1064
Diamètre (mm): 64.00
Numéro de Modèle: πShaper_1064_Q-17
Longueur (mm): 21.00
Transmission (%): >99
Type: Beam Shaper
Poids (g): 70
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 1020 - 1100
Input Beam Diameter, 1/e ² (mm): 15 - 20
Maximum Input Power, CW (kW): 0.4
Filetage interne: M58 x 1
Diamètre extérieur: M58 x 1
Compatible Adapter: #12-323
Input Beam Mode: TEM ₀₀
Typical Input Beam Mode Quality, M ² : <1.5
Input Beam Divergence (mrad): ±20

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 240: Conforme