

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT



DPSS Pointing Lasers

Stock **#37-043** ☐ En Stock

⊖

1

⊕

€357,50

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9

€357,50

Qté 10+

€322,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Température d'Utilisation (°C):  
23 to 27

Tension d'Utilisation (V):  
5.0

Puissance de Sortie (mW):  
10

|                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mode Spatial:</b><br>TEM <sub>00</sub>                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Longueur d'Onde (nm):</b><br>1,064.00 ±1                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Tolérance de Longueur d'Onde (nm):</b><br>±1                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Alimentation d'Énergie:</b><br>Power Supply Required and Sold Separately.<br>USA: <a href="#">#83-855</a><br>Europe: <a href="#">#83-855</a><br>Japan: <a href="#">#13-640</a><br>Korea: <a href="#">#33-770</a><br>China: <a href="#">#83-855</a> |
| <b>Fréquence de Modulation (kHz):</b><br>0 - 10                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Remarque:</b><br>Compatible TEC Controller ( <a href="#">#19-476</a> ) sold separately                                                                                                                                                             |
| <b>Diamètre du Faisceau (mm):</b><br>1.0 Typical                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Divergence de Faisceau (mrad):</b><br><1 Typical                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Classe CDRH:</b><br>IIIb                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Couleur:</b><br>Infrared                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Longueur (mm):</b><br>90.00                                                                                                                                                                                                                        |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |
| <b>Reach 233:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |