

TECHSPEC® Expandeur de Faisceau Raie Laser Nd:YAG Vega® 10X, 1064 nm



10X, 1064nm DABeam Expander, #35-117

Stock **#35-117** 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕

€483,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9

€483,00

Qté 10+

€426,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Angle d'Incidence (°):

0

Traitement:

Laser V-Coat (1064nm)

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):

1064

Ouverture d'Entrée (mm): 5.45
Ouverture de Sortie (mm): 26
Puissance d'Expansion: 10X
Substrat: ☐ Fused Silica (Coming 7980)
Longueur (mm): 85.00
Filetage: Input: Male M30 x 1 Output: Female M34 x 0.5 (not intended for use)
Transmission (%): >98.5 (nominal)
Type: Beam Expander
Poids (g): 176
Diamètre du Logement (mm): 39.95
Front d'Onde Transmis, P-V: <λ/10 for 2.3mm input beam (nominal, λ = DWL)
Spécification du Traitement: R _{abs} <0.25% @ 1064nm
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 1000 - 1140
Style: Fixed Magnification
Damage Threshold, By Design: ☐ 10 J/cm ² @ 1064nm, 10ns, 20Hz
Ajustement de la divergence: Rotating Optics

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner