

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT



DPSS Pointing Lasers

Stock #37-028 3-4 JOURS



1



€357,50

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9

€357,50

Qté 10+

€322,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Température d'Utilisation (°C):
23 to 27

Tension d'Utilisation (V):
5.0

Puissance de Sortie (mW):
10

Mode Spatial: TEM ₀₀
Longueur d'Onde (nm): 532.00 ±1
Tolérance de Longueur d'Onde (nm): ±1
Alimentation d'Énergie: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #83-855 Europe: #83-855 Japan: #13-640 Korea: #33-770 China: #83-855
Fréquence de Modulation (kHz): 0 - 10
Remarque: Compatible TEC Controller (#19-476) sold separately
Diamètre du Faisceau (mm): 1.0 Typical
Divergence de Faisceau (mrad): <1 Typical
Classe CDRH: IIIb
Couleur: Green
Longueur (mm): 90.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Conforme