

TECHSPEC® 10mm, 405nm traitement AR, Prisme Angle Droit Raie Laser N-BK7



Stock **#83-197** FIN DE SÉRIE ☐ En Stock

-

1

+

€33,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€33,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

! Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Tolérance Angulaire (arcsec):
±15

Traitement:
Laser V-Coat (405nm)

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
405

Substrat: ☐
[N-BK7](#)

Qualité de Surface: 40-20
Type: Right Angle Prism
Tolérance Dimensionnelle (mm): +0.00/-0.10
Biseau: Protective bevel as needed
Longueur de l'Hypoténuse (mm): 14.10
Longueur des Côtés (mm): 10.00
Orientation de l'Image: Left-Handed
Spécification du Traitement: R _{abs} <0.25% @ 405nm
Déviatiion du Faisceau (°): 90
Planéité de Surface (P-V): λ/8

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 224: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner