

TECHSPEC® Expandeur de Faisceau Raie Laser Nd:YAG Vega®, 10X, 355 nm



10X, 355nm DA Beam Expander, #35-115

Stock **#35-115** 3-4 JOURS



1



€495,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9

€495,00

Qté 10+

€436,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Angle d'Incidence (°):

0

Traitement:

Laser V-Coat (355nm)

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):

355

Ouverture d'Entrée (mm): 7.5
Ouverture de Sortie (mm): 26
Puissance d'Expansion: 10X
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Longueur (mm): 82.60
Filetage: Input: Male M30 x 1 Output: Female M34 x 0.5 (not intended for use)
Transmission (%): >98.5 (nominal)
Type: Beam Expander
Poids (g): 175
Diamètre du Logement (mm): 39.95
Front d'Onde Transmis, P-V: <λ/10 for 2.3mm input beam (nominal, λ = DWL)
Spécification du Traitement: R _{abs} <0.25% @ 355nm
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 340 - 380
Style: Fixed Magnification
Damage Threshold, By Design: ☐ 2.5 J/cm² @ 355nm, 10ns, 20Hz
Ajustement de la divergence: Rotating Optics

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner